

コンクリート床用貫通枠 鋼製スリーブAS用 安全カバー

構成材料


品番と構成材料の一覧です。開梱時に数量をご確認ください。

品番	開口寸法 長さ×幅 (mm)	安全カバーパーツ (枚)			開口部 注意 シール (枚)	プラス チック リベット (本)	取扱 説明書 (枚)	梱包 質量 (kg)
		L350	L450	L550				
ASC-3020	300×200	1	-	-	1	4	1	0.8
ASC-4020	400×200	-	1	-	1	4	1	1.0
ASC-5020	500×200	-	-	1	1	4	1	1.1
ASC-6020	600×200	1	1	-	1	6	1	1.5
ASC-7020	700×200	-	2	-	1	8	1	1.7
ASC-8020	800×200	-	1	1	1	6	1	1.9
ASC-9020	900×200	-	-	2	1	6	1	2.0
ASC-10020	1000×200	-	3	-	1	12	1	2.4
ASC-11020	1100×200	-	2	1	1	8	1	2.6
ASC-12020	1200×200	-	1	2	1	8	1	2.7
ASC-13020	1300×200	-	-	3	1	8	1	2.9
ASC-4030	300/400×300	2	-	-	1	8	1	1.4
ASC-6030	500/600×300	3	-	-	1	12	1	1.9
ASC-4050	300/400×500	-	-	2	1	8	1	2.0
ASC-6050	500/600×500	-	-	3	1	12	1	2.9


取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本紙をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しくお使いください。


(単位：mm)




安全カバーパーツ
L350




安全カバーパーツ
L450



安全カバーパーツ
L550




取扱説明書
(本紙)



プラスチックリベット




開口部注意シール




プラスチックリベットの使用方法

固定する場合

①中央のピンを押し込んでください。




②ストッパーが開いて固定されます。




取り外す場合

①マイナスドライバー等で、中央のピンを引き上げてください。



②ストッパーが閉じて取り外せます。



⚠ 取扱上の注意事項

- 安全カバーパーツは、端部が鋭利な場合がありますので、取扱いの際は、保護具（軍手等）を着用してください。
- プラスチックリベットを紛失した場合は、ボルト・ナット（M6～M8）で固定してください。
- 安全カバーの上に乗らないでください。
- プラスチックリベットを別の用途で使用しないでください。


技術事項のお問い合わせは
株式会社古河テクノマテリアル 防災事業部

〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5-1-8
TEL (0463) 24-9341 FAX (0463) 24-9346


取付方法（開口幅 200mmの場合）

- ①安全カバーパーツを設置して、プラスチックリベットで固定します。

安全カバーパーツが複数ある場合は、穴一つ分重ねて配置して、プラスチックリベットで固定します。




- ②開口部注意表示シールを貼って完成です。




取付方法（幅調整パーツを使用する場合）


- ①安全カバーパーツを並べて設置し、プラスチックリベットで固定します。開口寸法によっては、安全カバーパーツの穴一つ分重ねて設置します。



⚠ 幅調整パーツを使用した場合、安全カバーパーツの取付け向きが、幅200mmの場合と異なります。



- ②開口部注意シールを貼って完成です。



■ 鋼製スリーブ AS 及び幅調整パーツと安全カバーの組み合わせ対応品番表

※組み合わせによっては、安全カバーが複数組必要になります。

(例: AS-13020 + ASW-30 → ASC-4030×2組 + ASC-6030×1組)

幅調整パーツ 安全カバー	ASW-30		ASW-40		ASW-50	
	ASC-4030 (組)	ASC-6030 (組)	ASC-7020 (組)	ASC-10020 (組)	ASC-4050 (組)	ASC-6050 (組)
鋼製スリーブ AS						
AS-3020	1	-	1	-	1	-
AS-4020	1	-	1	-	1	-
AS-5020	-	1	-	1	-	1
AS-6020	-	1	-	1	-	1
AS-7020	2	-	2	-	2	-
AS-8020	2	-	2	-	2	-
AS-9020	1	1	1	1	1	1
AS-10020	1	1	1	1	1	1
AS-11020	-	2	-	2	-	2
AS-12020	-	2	-	2	-	2
AS-13020	2	1	2	1	2	1